

MR[®] 70 Проявитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Проявитель для капиллярного контроля в соотв. EN ISO 3452:2
- Основа растворитель
- Очень легко удаляется с поверхности

СООТВЕТСТВУЕТ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| • EN ISO 3452-2 | • ASTM E165 | • RCC-M |
| • EN ISO 3452-6 | • ASTM E1417 | • PMUC |
| • ASME Code V, Art. 6 | • TLV 9017 01:2011-01 | • JIS 2343-2 |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Разрешен/одобрен в соотв. DIN EN ISO 3452-2:

Подготовка:	MR [®] 79, MR [®] 85, MR [®] 88, MR [®] 3001, MR [®] 3002
Очиститель:	MR [®] 79, MR [®] 85, MR [®] 88, Вода
Пенетрант:	Для всех пенетрантов типов I, II и III; не для системы «HOT» и продуктов, одобренных AMS)
Образцы:	Эталонный образец тип 1, тип 2 и ASTM тест образец

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ / ТЕМПЕРАТУРА:

Аэрозоль: 3 года при температуре хранения окружающей среды.

Хранение: +5 °C - +45 °C

Применение: -10 °C - +50 °C

Применение: -30 °C - +50 °C (с MR[®] 312, MR[®] 79, MR[®] 85 или MR[®] 88)

ФОРМА ПОСТАВКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- **См. п** роцедуры нанесения согласно EN ISO 3452-1 на нашем сайте <https://ndt-solutions.by>
- Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности материала и сертификате 3.1.
- Чтобы узнать о дополнительном оборудовании, посетите нашу домашнюю страницу или свяжитесь с нашим отделом продаж.

Авторизованный реселер в Беларуси:

Общество с ограниченной ответственностью «НДТ Солюшенс»

220007, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Кооперативный, д.6 -14

Телефон: +375 (17) 388-04-03

Электронная почта: zakaz@ndts.by

Сайт: <https://ndt-solutions.by>